



SRT04005B

Transformador de Intensidad núcleo abierto SC2 400/5A 2.2VA CI.1

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión	1
--------------------	---

Potencia

Potencia	2,20 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	5,67 W

Dimensiones

Diámetro de la abertura	28 mm
Altura	71,70 mm
Anchura	44,50 mm
Profundidad	61,30 mm
Altura de la abertura	15 mm
Anchura de la abertura	28,50 mm

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 - 70 °C

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria	400 A
Máx. intensidad del secundario	5 A

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN Placa de fijación
------------	---------------------------------