



HBA127H

### Bloc différentiel x160 3P 125A sensibilité fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant différentiel assigné I <sub>dn</sub>	300 mA

##### Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

##### Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

##### Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

##### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----