




KXB70NH

Borne de passage-neutre, 70mm<sup>2</sup>, 1000V/192A, connection à vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 179 A |
|-------------------------|-------|

#### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 98,60 mm |
| Largeur    | 96 mm    |
| Profondeur | 24 mm    |

#### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

#### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 6 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 95 mm <sup>2</sup>     |

#### Matière

|          |                |
|----------|----------------|
| Couleur  | Bleu           |
| Matériau | Polyamide (PA) |

#### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |