Fiche technique du produit
BF240N



BF240N

Bloc différentiel 2P 40A 300mA type A

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Courant électrique	
Courant différentiel assigné Idn	300 mA
Courant assigné nominal	40 A
Architecture	
Nombre de pôles	2
Position du neutre	Droite
Capacité	
Nombre de modules	2
Installation, montage	
Couple de serrage	2,90 - 2,90 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,90 - 2,90 Nm
Connectivité	
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
Dimensions	
Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui