



EPS410B



Elektroniskt Imp.relä

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
Stand-by förbrukning	100 mA
Acceptabel märkdraftström vid AC1	16 A

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
Area flexibel ledare	1.5 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 2.5 mm ²
Antal anslutningar	1

Spänning

Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	0 - 0 V
Styrspänning 1	230 - 230 V
Märkdraftspänning Ue	230 - 230 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-10 - 50 °C

Anslutning

Anslutningstyp	quickconnect
----------------	--------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20 W
Absorberad startström	5 VA

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	18 mm
Djup	64 mm

Belysning

Max. lysrörsbelastning	1200 VA
Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad	300 VA

Utrustning

Antal slutande kontakter	1
Antal NC-kontakter	0

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

