



HNT200DR

Interrupor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D 200A 40kA, 40kA, relé TM reg

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Corriente nominal asignada                                  | 200 A    |
| Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)            | 40 kA    |
| Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)            | 50 kA    |
| Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2 | 50 kA    |
| Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2 | 40 kA    |
| Poder de corte último Icu a 660V AC (EN 60947-2)            | 6 kA     |
| Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)            | 6 kA     |
| Corriente asignada a 10°C según IEC 60947                   | 263,80 A |
| Corriente asignada a 15°C según IEC 60947                   | 256,70 A |
| Corriente asignada a 20°C según IEC 60947                   | 249,40 A |
| Corriente asignada a 25°C según IEC 60947                   | 241,90 A |
| Corriente asignada a 30°C según IEC 60947                   | 234,10 A |
| Corriente asignada a 35°C según IEC 60947                   | 226,10 A |
| Corriente asignada a 40°C según IEC 60947                   | 217,70 A |
| Corriente asignada a 45°C según IEC 60947                   | 209 A    |
| Corriente asignada a 50°C según IEC 60947                   | 200 A    |
| Corriente asignada a 55°C según IEC 60947                   | 190,50 A |
| Corriente asignada a 60°C según IEC 60947                   | 180,50 A |
| Corriente asignada a 65°C según IEC 60947                   | 170 A    |
| Corriente asignada a 70°C según IEC 60947                   | 158,70 A |

#### Arquitectura

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Número de polos                      | 3          |
| Elemento de control/operación        | Maneta     |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo       |
| Posición del neutro                  | Sin neutro |

#### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Tensión

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 8000 V      |
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 800 V       |
| Tensión asignada de empleo en alterna          | 220 - 690 V |

#### Funciones

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Unidad de disparo | TM A/A. |
|-------------------|---------|

#### Potencia

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 36 W |
|--------------------------------------------------------------|------|

#### Endurancia

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 10000 |
| Número de maniobras mecánicas            | 40000 |

#### Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP4X |
|-------------------------------------|------|

#### Conexión

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal de conductor rígido   | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |

#### Tapa, puerta

|                 |    |
|-----------------|----|
| Interenclavable | Sí |
|-----------------|----|

#### Configuración

|  |      |
|--|------|
|  | 0,63 |
|  | 0,8  |
|  | 1    |

#### Cable

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Material de cable | Cobre<br>Aluminio |
|-------------------|-------------------|

#### Compatibilidad

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Compatible con RDC AOB               | No |
| Adecuado para perfil DIN             | No |
| Adecuado para cuadro de distribución | Sí |

#### Dimensiones

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensiones                                                                | 165 x 105 mm            |
| Altura                                                                     | 165 mm                  |
| Anchura                                                                    | 105 mm                  |
| Profundidad                                                                | 97 mm                   |
| Puente de conexión inferior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.) | 4 mm<br>8,5 mm<br>25 mm |
| Puente de conexión superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.) | 4 mm<br>8,5 mm<br>25 mm |

#### Instalación, montaje

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Posición de montaje/conexión                 | Frontal    |
| Par de apriete nominal                       | 12 - 12 Nm |
| Par de apriete nominal del terminal inferior | 12 - 12 Nm |
| Par de apriete nominal del terminal superior | 12 - 12 Nm |

#### Protección eléctrica

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial | 6<br>8<br>10<br>12 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|

#### Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |