



LNH40577M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 577A Mittenmelder Lasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Auslösecharakteristik | gTr |
|-----------------------|-----|

**Sicherung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Sicherungsgröße | NH4a |
|-----------------|------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sicherungscharakteristik | gTr |
|--------------------------|-----|

**Spannung**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Versorgungsspannungsart | AC |
|-------------------------|----|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 400 V |
|-------------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 400 - 400 V |
|---------------------------------|-------------|

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 577 A |
|-----------|-------|

**Einsatzbedingungen**

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

**Elektrische Hauptattribute**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 100 kA |
|-----------------------------------------------|--------|

**Leistung**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 39 W |
|---------------------------------------|------|

**Abmessungen**

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 200 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 74 mm |
|--------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tiefe | 119 mm |
|-------|--------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|