



LVTG1000CP

Lištový odpínač se zkratovou propojkou 3x1000A, rozteč přípojníc 185mm, 2xM12

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1000 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc	15 kA
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	1000 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B	1000 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH3
-------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
----------------------------	---------------------------------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Průřez plného vodiče	2x 30 mm x 5 mm/2x 60 mm x 5 mm
Typ konektoru/zástrčky	Šroubová svorka

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	32 - 32 Nm
----------------------------	------------

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	100
------------------------------------	-----

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	500
--------------------------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP2X
-----------------	------

Elektrický proud

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	15 kA
--	-------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	12 kV
--	-------

Rozměry

Vzdálenost přípojníc	185 mm
Výška	743 mm
Hloubka	188 mm

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	318 W
--	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano