



HHT251JR

**Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSI 4P 25kA 250A neutro regolabile**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	250 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-2	2,50 kA
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-2	2,50 kA

**Architettura**

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
Posizione del neutro	Sinistra

**Corrente**

Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2	6 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-2	35 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-2	6 kA
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947	250 A
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947	240 A
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947	200 A
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947	220 A

**Impostazioni**

Regolazione corrente del quadrante Ir1	90 A
	100 A
	110 A
	125 A
	140 A
	160 A
	180 A
	200 A
	225 A
	250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve	122,9 - 2500,0 A

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	12 - 12 Nm
Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore

### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale d'impiego CA	220 - 690 V

### Funzioni

Unità di sgancio	LSI
------------------	-----

### Potenza

Potenza dissipata totale	45 W
Potenza dissipata per polo In	15 W

### Durata

Durata elettrica e numero di cicli	10000
Numero di manovre	40000

### Equipaggiamento

Numero di contatti ausiliari, invertitori	0
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura	0

### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

### Porta / coperchio

Bloccabile	Si
------------	----

### Connessione

Sezione conduttore flessibile	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Tipo di connettore	Morsetto

### Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

### Cavo

Materiale del cavo	Rame Alluminio
--------------------	-------------------

### Serie

Altezza	165 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	97 mm

### Controlli e indicatori

Azionamento a motore integrato	No
--------------------------------	----

### Compatibilità

Adatto per guida DIN	No
Compatibile con RDC AOB	Si
Idoneo per quadro di distribuzione	Si

### Alimentazione

Posizione dell'alimentazione	Bidirezionale
------------------------------	---------------

---

**Protezione elettrica**

Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)	0,5 s
	1,5 s
	2,5 s
	5 s
	7,5 s
	9 s
	10 s
	12 s
	14 s
	16 s

---

Protezione di breve durata (std): corrente (lsd)	1,5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

---

Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)	50 ms
	100 ms
	200 ms
	300 ms
	400 ms

---

Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

---