Produktový list
SPA801Z

SPA801Z

Kombi. svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5/50 kA (10/350), 160A, (3+1) na sběrnice

Technické vlastnosti

Elektrický proud	
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Konfigurace sítě	
Typ sítě	TN-S TT
Elektrický proud	
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)	160 A
Konektivita	
Typ připojení	Přípojnice Šroubová svorka
Elektrický proud	
Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	12,5 kA 50 kA
Vybavení	
Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ne
Kapacita	
Počet modulů	1,50
Napětí	
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-1	1,50 kV
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1	255 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV
Architektura	
Počet pólů	4
Podmínky použití	
Provozní teplota	-40 - 80 °C
Rozměry	
Výška	211 mm
Šířka	26,70 mm
Hloubka	89 mm
Ovládací prvky a indikátory	
S kontrolkou	Ano
Normy	
Třída požadavků IEC 61643	T1 T2 T3
Instalace, montáž	
Jmenovitý utahovací moment	2,50 - 2,50 Nm
Připojení	
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,5 - 35,0 mm²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	2,5 - 50,0 mm²
Průřez signálního kontaktu	0,25 - 4,0 mm²
Frekvence	
Frekvence	50 - 60 Hz
Bezpečnost	
Stupeň krytí IP	IP20

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano