



SPA801

Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1,5 kV TNS/TT +sign.contct

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 50 kA

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN-S
TT

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA
100 kA

Samenstelling

Met meldcontact Ja

Capaciteit

Aantal modules 8

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1 1,50 kV
Continue bedrijfsspanning U_c volgens IEC 61643-1 350 V
Nominale spanning U_e 230 - 400 V
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11 1,5 kV

Uitvoering

Aantal polen 4

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Hoogte 95,20 mm
Breedte 142,40 mm
Diepte 67 mm

Bediening en signalering

Met indicatielampje Ja

Normen

Vereistenklasse IEC 61643 T1
T2
T3

Installatie, montage

Aandraaimoment 4,50 - 4,50 NM

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders 2,5 - 35,0 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 2,5 - 35,0 mm²
Aansluitdoorsnede signaalcontact 0,14 - 1,5 mm²

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Duurzaamheid

RoHS conform Ja