



EPN051

Contacto auxiliar 2A, 250V

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Corriente nominal asignada | 2 A |
|----------------------------|-----|

Tensión

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 250 V |
|------------------------------------|-------|

Capacidad

|                   |      |
|-------------------|------|
| Número de módulos | 0,50 |
|-------------------|------|

Condiciones de uso

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento            | -5 - 40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40 - 80 °C |

Conectividad

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
|------------------|-------------------|

Conexión

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Sección transversal de conductor flexible | 1 - 6 mm²    |
| Sección transversal de conductor rígido   | 1,5 - 10 mm² |
| Tipo de contactos                         | 1NA + 1NC    |

Potencia

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 0,10 W |
|--------------------------------------------------------------|--------|

Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Altura      | 83 mm   |
| Anchura     | 8,75 mm |
| Profundidad | 58 mm   |

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |

Ilustraciones e imágenes

