



LNH2315M

Knivsäkring 2 315A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva gG

Säkring

Säkringsstorlek NH2

Säkringens karakteristik gG

Spänning

Matarspänning AC

Märkdriftspänning Ue 500 - 500 V

Märkspänning vid AC 50 Hz 500 - 500 V

Elektrisk ström

Märkström 315 A

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) 120 kA

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 31 W

Dimensioner

Höjd 72 mm

Bredd 49 mm

Djup 150 mm

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja