



LT057

## Mespatrioonlastscheider NH00 met bout 70 mm<sup>2</sup> evt. M8, voor op railsysteem

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                               | 160 A |
| Nominale korteduurbestendigheid I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947 | 5 kA  |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B                             | 160 A |

#### Zekering

|                  |      |
|------------------|------|
| Zekeringsgrootte | NH00 |
|------------------|------|

#### Aansluiting

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 6 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 6 - 70 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 14 W |
|----------------------------------|------|

#### Levensduur

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen                               | 1400 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli                                 | 200  |
| Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4 | 1600 |

#### Spanning

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>    | 1000 V |
| Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub> | 8000 V |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP3X |
|--------------------------------------------|------|

#### Afmetingen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hoogte              | 206 mm |
| Breedte             | 106 mm |
| Diepte              | 104 mm |
| Afstand railsysteem | 60 mm  |

#### Installatie, montage

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gemonteerd op | Railsysteem |
|---------------|-------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |