



HHS127DC

Interrupor automático caja moldeada h3+ P160,4P4D N0-50%,125A 25kA,relé TM reg

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)	25 kA
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)	35 kA
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2	35 kA
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2	25 kA
Poder de corte último Icu a 660V AC (EN 60947-2)	6 kA
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)	6 kA
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	146,90 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	144,30 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	141,70 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	139,10 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	136,40 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	133,60 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	130,80 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	127,90 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	125 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	122 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	118,90 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	115,70 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	112,50 A

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Izquierda

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V

Funciones

Unidad de disparo	TM A/A.
-------------------	---------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	32,10 W
--	---------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Número de maniobras mecánicas	40000

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	6 - 70 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	6 - 95 mm ²

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Configuración

0,63
0,8
1

Cable

Material de cable Cobre

Compatibilidad

Compatible con RDC AOB No
Adecuado para perfil DIN No
Adecuado para cuadro de distribución Sí

Dimensiones

Dimensiones 130 x 120 mm
Altura 130 mm
Anchura 120 mm
Profundidad 97 mm

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión Frontal
Par de apriete nominal 6 - 6 Nm

Protección eléctrica

Protección instantánea (Ii): coeficiente de regulación del dial 6
8
10
12

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí
Conforme RoHS Sí