




GBMAR5045

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συμβατότητα

Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής 47 x 45 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Snap-on τοποθέτηση

Διαστάσεις

Μήκος 50 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός ανοιγμάτων 1 στοιχείου διακόπτη	1
Αριθμός ανοιγμάτων 2 στοιχείων διακόπτη	0
Αριθμός ανοιγμάτων διακόπτη 3 στοιχείων	0
Αριθμός θέσεων εργασίας CEE/Perilex	0
Αριθμός οβάλ ανοιγμάτων	0
Αριθμός στρογγυλών ανοιγμάτων	0
Αριθμός τετραγωνικών ανοιγμάτων	1

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι