



FL52S

**univers Obudowa poliester 850x600mm,IP65**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 850 mm |
| Szerokość               | 600 mm |
| Głębokość               | 300 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 2 mm   |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP65                                           |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II                              |
| Typ blokowania                     | Dźwignia obrotowa 3-punktowa<br>4-stronne 8 mm |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10                                           |

**Sprzęt**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 2 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 0 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Sposób montażu                   | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak            |

**Materiały**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Kolor    | Jasnoszary                  |
| Kod RAL  | 7035                        |
| Obróbka  | Lakierowany                 |
| Materiał | Poliester wzmocniony szkłem |

**Sprzęt**

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 5 |
|---------------|---|

**Materiały**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wykończenie powierzchni | Mat |
|-------------------------|-----|

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|