



WJA102

Ateha stopcontact 2P

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	77 mm
Aantal eenheden	2
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Franse norm NF
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK04
Beschermingsgraad IP	IP21D

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Met overbelastings- en oververhittingsbeveiliging

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja