



EE110

Int. Crepuscolare Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5-2000 Lux - 5 Mod.

### Caratteristiche tecniche

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

#### Impostazioni

Ritardo di accensione	15 s
-----------------------	------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 60 °C
------------------------------------	-------------

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------

Sezione conduttore rigido	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	5
------------------	---

#### Testo

Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN Sensore di estensione per montaggio su muro e a soffitto
-------------------	--

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

#### Serie

Altezza	85 mm
---------	-------

Larghezza	88 mm
-----------	-------

Profondità	65 mm
------------	-------