



LNH0050M

**Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. gG 50A 500VAC**

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
|---------------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Typ napięcia zasilania | AC/DC |
|------------------------|-------|

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 500 - 500 V |
|----------------------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|----------------------------------|-------------|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 50 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|--------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 4,10 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 58,50 mm |
|----------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 21 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 79 mm |
|-----------|-------|

##### Zrównoważony rozwój

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
|---------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|