



SVS126B



Dubbele verklikker groen/rood - 1 M. - QC

Technische karakteristieken

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning U_i | 250 V |
| Nominale stoothoudspanning U_{imp} | 4000 V |
| Nominale spanning U_e | 230 - 230 V |
| Type voeding | AC |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 50 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------|
| Type connector/stekker | Quickconnect |
|------------------------|--------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 2.5 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 1.5 - 2.5 mm ² |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,80 W |
|----------------------------------|--------|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte | 62 mm |

Verlichting

| | |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

Aansluiting

| | |
|--------------------|-----|
| Uitvoering fitting | Fix |
|--------------------|-----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Vermogen

| | |
|-----------------------|------|
| Vermogen per laadpunt | 0 kW |
|-----------------------|------|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
|---------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

