



HW1W412FS

### Interruttore aperto ACB non automatico HW1 1250A 4P fisso

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Corrente nominale | 1250 A |
|-------------------|--------|

##### Architettura

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Numero di poli                      | 4                 |
| Tipo di costruzione del dispositivo | Fissa incorporata |

##### Condizioni di impiego

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Tensione di isolamento nominale $U_i$           | 1000 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$ | 12000 V |

##### Corrente

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata $I_{cw}$ t=1 s 220 - 240 V AC secondo IEC 60947-3 | 55 kA |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata $I_{cw}$ t=1 s 380 - 415 V AC secondo IEC 60947-3 | 55 kA |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |