



SB132

Schakelaar 1-polig 32 A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	1
Pooltype	1P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	10 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	32 A

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
----------------	----------------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	3000 V

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	72 mm
Afmetingen	85 x 17,50 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	150000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22	30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,50 W
----------------------------------	--------