
Fiche technique du produit
TXA664A



TXA664A

Module de sortie pour l'éclairage variable - 4 sorties directes 300W / New Easy

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC
Tension auxiliaire	230 - 230 V

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	2,30 mA
Courant assigné nominal	5,20 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²
Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)

Equipement

Nombre de sorties	4
Type de variateur	Universel
Avec batterie	Non

Capacité

Nombre de modules	8

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	300 W
P max. avec lampes à incandescence	300 - 300 W
Puissance du variateur	0 - 300 W

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
Type de raccordement	QuickConnect

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy

Textes

Fusible	Protection contre les surchAuffes (affichage à LED) Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
Fonction	Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Protection	Avec protection contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-circuits