



ERD216

Реле 16А, 2НВ, 24В

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип контактів	2NO
---------------	-----

Електричний струм

Номінальний струм	16 А
-------------------	------

Емність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції Ui	250 V
--------------------------------	-------

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V
---	-------------

Командна напруга AC	24 - 24 V
---------------------	-----------

Командна напруга DC	0 - 0 V
---------------------	---------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Використання

Категорія використання	AC-7a/AC-7b
------------------------	-------------

Умови використання

Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C
--	-------------

Витривалість

Кількість механічних процесів	100000
-------------------------------	--------

Електрична тривкість кількості циклів	30000
---------------------------------------	-------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3 W
--	-----

Пускова потужність, що поглинається	10,70 VA
-------------------------------------	----------

Розміри

Висота	83 mm
--------	-------

Ширина	17,85 mm
--------	----------

Глибина	60 mm
---------	-------

Під'єднання

Кількість контактів	2
---------------------	---

Обладнання

Кількість контактів NO	2
------------------------	---

Кількість контактів NC	0
------------------------	---

З вимикачем для ручного перемикавання	Так
---------------------------------------	-----

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm ²
--	-----------------------

Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 10 mm ²
---	------------------------

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	1,20 - 1,20 Nm
--------------------------------	----------------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----