




TXA664A



IP20



Dimer, univerzalni, 4-struki, 300W, KNX easy, LED

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon preko busa	21 - 32 V
Ulazni napon	230 - 230 V
Napon napajanja sistema	230 V AC
Pomoćni napon	230 - 230 V

Električna struja

Prijenos podataka o potrošnji struje busa	2,30 mA
---	---------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm ²

Oprema

Broj izlaza	4
Vrsta dimera	Univerzalno

Kapacitet

Broj modula	8
-------------	---

Snaga

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	300 W
Žarulja sa žarnom niti	300 - 300 W
Snaga potencijometra	0 - 300 W

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
Vrsta veze	quickconnect

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Tekst

Osigurač	Zaštita od pregrijavanja (prikaz pomoću LED) Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač) Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
Princip dimanja	Ukjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće Minimalne/maksimalne vrijednosti dimanja po kanalu se mogu podesiti na uređaju
Funkcija	Funkcija učenja za optimizirani rad kompaktnih fluorescentnih svjetiljki i LED rasvjetnih tijela može se aktivirati putem busa
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama
Označavanje	Veliko polje za označavanje
Zaštita	Sa zaštitom od pregrijavanja, preopterećenja i kratkog spoja