



HNS127DC

Disjoncteur Boîtier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-50% 125A 40kA CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	40 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	40 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC60947	146.90 A
Courant assigné à 15°C selon IEC60947	144.30 A
Courant assigné à 20°C selon IEC60947	141.70 A
Courant assigné à 25°C selon IEC60947	139.10 A
Courant assigné à 30°C selon IEC60947	136.40 A
Courant assigné à 35°C selon IEC60947	133.60 A
Courant assigné à 40°C selon IEC60947	130.80 A
Courant assigné à 45°C selon IEC60947	127.90 A
Courant assigné à 50°C selon IEC60947	125 A
Courant assigné à 55°C selon IEC60947	122 A
Courant assigné à 60°C selon IEC60947	118.90 A
Courant assigné à 65°C selon IEC60947	115.70 A
Courant assigné à 70°C selon IEC60947	112.50 A

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Montage fixe
Position du neutre	Gauche

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 690 V

Fonctions

Unité de déclenchement	TM A/A
------------------------	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	32.10 W
-----------------------------------	---------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	40000

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 - 95 mm ²

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Réglages

Cran de réglage thermique xIN	0.63
	0.8
	1

Câble

Matériau du câble	Cuivre
-------------------	--------

Compatibilité

Compatible avec bloc différentiel	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

Dimensions

Dimensions	130 x 120 mm
Hauteur	130 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	97 mm

Installation, montage

Position de montage/connexion	Devant
Couple de serrage	6 - 6 Nm

Protection électrique

Protection instantanée (II) : sélecteur coefficient de réglage	6
	8
	10
	12

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui