




HW1E412DE



### Offener Leistungsschalter 1250A 4P 66kA HW1 Einschub für TU: Sentinel Energy

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2	66 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2	55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2	55 kA

##### Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	25000
---	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	4
---------------------------------------	---

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

##### Widerstand

Innenwiderstand	50 $\mu\Omega$
-----------------	----------------

##### Architektur

Polanzahl	4
Gerätebauform	Einschubtechnik
Polart	4P4D N:0/50/100/200%

##### Auslösung

Reaktionszeit beim Schließen	45 ms
------------------------------	-------

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	187,40 W
---------------------------------------	----------

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

