



CDA263S

**Diff schak met auto herwapening 2P 63A A 30mA 2MOD.**

#### Technische karakteristieken

##### Architectuur

|          |    |
|----------|----|
| Pooltype | 2P |
|----------|----|

##### Elektrische Stroom

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Nominale stroom                                                     | 63 A    |
| Nominale aardlekstroom $I_{dn}$                                     | 30 mA   |
| Inschakel- en uitschakelvermogen $I_{dm}$                           | 0,63 kA |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom $I_{nc}$ volgens EN61008-1 | 6 kA    |

##### Installatie, montage

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Aandraaimoment bovenste klem      | 2 - 2 NM |
| Aandraaimoment aansluitklem onder | 2 - 2 NM |

##### Spanning

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning $U_e$              | 230 - 230 V |
| Type voeding                         | AC          |
| Nominale isolatiespanning $U_i$      | 500 V       |
| Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$ | 4000 V      |
| Maximale werkspanning                | 253 V       |

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

##### Compatibiliteit

|                        |    |
|------------------------|----|
| Geschikt voor DIN-rail | Ja |
|------------------------|----|

##### Veiligheid

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type aardlekbeveiliging | A    |
| Beschermingsgraad IP    | IP20 |

##### Installatie, montage

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Type bovenaansluiting voor modulaire componenten | Schroeffklem |
| Type onderaansluiting voor modulaire componenten | Schroeffklem |
| Nominaal aandraaimoment                          | 2 - 2 NM     |

##### Aansluiting

|                                                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading          | 1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders | 1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup> |

##### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6,20 W |
|----------------------------------|--------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Vochtbestendigheid | 95%/55°C |
| Hoogte             | 2000 m   |

##### Levensduur

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 1000 |
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 4000 |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 90 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte  | 74 mm |