



ESD425SDC

Contactor Silencioso 25A 4NA 24VDC

Características técnicas

Conexión

Tipo de contactos	4NA
-------------------	-----

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	25 A
----------------------------	------

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	440 V
Tensión asignada de empleo en alterna	400 - 400 V
Tensión circuito de mando en AC	0 - 0 V
Tensión circuito de mando en CC	24 - 24 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
-------------------------------	-------------

Uso

Categoría de empleo	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C
--	-------------

Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras	100000
Endurancia eléctrica en número de ciclos	30000

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	8,80 W
Consumo de entrada	2,80 VA

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	35,75 mm
Profundidad	60 mm

Equipo

Número de contactos NO	4
Número de contactos NC	0
Con interruptor para interruptor manual	No

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 10 mm ²

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	1,20 - 1,20 Nm
------------------------	----------------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----