



HW2E408FB

**Interrupor automático ACB HW2 800A 4P 66kA fijo p.unidad de disparo sentinel**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada                                                  | 800 A |
| Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2 | 66 kA |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2      | 66 kA |
| Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2      | 66 kA |

**Endurancia**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos   | 8000  |
| Endurancia mecánica en número de maniobras | 25000 |

**Tensión**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

**Resistencia**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Resistencia interna | 9 $\mu\Omega$ |
|---------------------|---------------|

**Arquitectura**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 4    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

**Disparo**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 50 ms |
|-------------------------------|-------|

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Sí |
|-----------------------|----|