



HBA160H

FI-Block Baugröße x160 3polig 160A Idn einstellbar

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Sicherheit

Typ des Fehlerstromschutzes	A HI
-----------------------------	------

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2.5 - 95.0 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexilem Leiter	2.5 - 70.0 mm ²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----