



VANR2003

Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Hohlboden-Set

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	242 mm
Außendurchmesser	253 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	3 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R2
--------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	10 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Abbildungen | Zeichnungen

