



HW1W412DS

**Interrupteur Ouvert HW1 1250A 4P Débrochable**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                                                   | 1250 A |
| Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 s 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3 | 55 kA  |
| Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 s 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3 | 55 kA  |

**Architecture**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 4           |
| Type de boîtier | Débrochable |

**Tension**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

**Durabilité**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|