



HW1W412DS

**Lastfrånskiljare HW1 1250A 4-polig utdragbar**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	1250 A
Märkkorttidsström I <sub>cw</sub> t=1 S 220-240 V AC enligt IEC 60947-3	55 kA
Märkkorttidsström I <sub>cw</sub> t=1 S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3	55 kA

**Arkitektur**

Antal poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar

**Spänning**

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub>	12000 V

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja