



HEJ320DR

## Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 320A 70kA FTC

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	320 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I <sub>cu</sub> bei 400V AC IEC 60947-2	70 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I <sub>cu</sub> bei 240V AC IEC 60947-2	100 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I <sub>cs</sub> bei 230V AC nach IEC 60947-2	100 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom I <sub>cs</sub> bei 400V AC nach IEC 60947-2	70 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947	380,70 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947	373,60 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947	366,50 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947	359,10 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947	351,70 A
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947	344 A
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947	336,20 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947	328,20 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947	320 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947	311,60 A
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947	302,90 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947	294 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947	284,80 A

#### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Gerätebauform	Festeinbau
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter

#### Auslösung

Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms
--------------------------	-------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	8000 V
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	800 V
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	220 - 415 V

#### Funktionen

Auslöseeinheit	TM A/A
----------------	--------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	75 W
---------------------------------------	------

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

#### Einstellungen

Einstellbereich thermischer Auslöser x <sub>ln</sub>	0,63 0,8 1
--	------------------

#### Kabel

Werkstoff Kabel	Kupfer
-----------------	--------

#### Kompatibilität

Geeignet für FI-Block	Ja
Geeignet für DIN Schiene	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja

### Abmessungen

Abmessungen	260 x 140 mm
Höhe	260 mm
Breite	140 mm
Tiefe	150 mm
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm 12 mm 32 mm
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)	10 mm 12 mm 32 mm

### Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Vorne
Nominales Drehmoment	18 - 18 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	18 - 18 Nm
Nominales Drehmoment Obere Klemme	18 - 18 Nm

### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja