



FWKP1002500VERZ

Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	EI90
------------------------	------

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	100 mm
Breite	250 mm
Länge	2000 mm
Innenhöhe	95 mm
Innenbreite	245 mm
Lichter innerer Querschnitt	23275 - 23275 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	100
---	-----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Zink
-------	------

Ausstattung

Anzahl Kabelklammer pro Meter	2
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	2

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

