




HAB403

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 32A 3.5M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale ammissibile in AC21	32 A
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B	32 A

Architettura

Numero di poli	4P
----------------	----

Corrente

Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B	32 A
--	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
-------------------------------	------------------------

Corrente

Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria A	32 A
Corrente nominale ammissibile in AC23 in categoria B	32 A

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Corrente

Potere di chiusura nominale in cortocircuito I _{cm} a 415 V AC secondo IEC 60947-3	1,80 kA
Corrente nominale di breve durata I _{cw} 1s IEC 60947	1,26 kA
Corrente nominale di breve durata I _{cw} IEC 60947	1,26 kA
Corrente di cortocircuito nominale condizionata I _{cc} con fusibili gl-gG	50 kA

Connesione

Sezione conduttore rigido	16 mm ²
---------------------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U _i	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U _{imp}	8000 V
Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V

Potenza

Potenza dissipata per polo I _n	0,60 W
Potenza dissipata totale	2,40 W
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	21000 W
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC23	14000 W

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2,2 Nm
------------------------------	------------

Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale	No
Numero di contatti ausiliari, invertitori	0
Numero di contatti ausiliari NC	0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura	0

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Porta / coperchio

Bloccabile	Si
------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Funzioni

Invertitore	No
Installazione come dispositivo di arresto d'emergenza	No
Esecuzione come interruttore principale	Sì
versione come interruttore di manutenzione/riparazione	Sì
Versione come interruttore di sicurezza	Sì
Versione come sezionatore compatto	Sì

Numero di moduli

Numero di moduli	3,42
------------------	------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

