



SN017

**Steckdose 16A 250V mit Klappdeckel 3,5PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035 7044
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	76 mm
Breite	61,25 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	3,50
---------------	------

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----