



SN017

## Contactdoos met klapdeksel

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
|-------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs         |
| RAL-code                | 7035<br>7044       |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                |
| Materiaal               | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld        |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 76 mm    |
| Breedte                  | 61,25 mm |
| Diepte                   | 70 mm    |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm    |

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Deksel, deur

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
|-------------|--------------------------------------|

#### Capaciteit

|                |      |
|----------------|------|
| Aantal modules | 3,50 |
|----------------|------|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
|---------------------------|-----|

#### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|