




HCF991H

## Vermogensschakelaar h3, 4P 1600 A

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1600 A |
|-----------------|--------|

#### Architectuur

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Aantal polen      | 4      |
| Bedieningselement | Knevel |

#### Aansluiting

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Doorsnede stijve geleider  | 3x 240 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede soepele geleider | 3x 240 mm <sup>2</sup> |

#### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 800 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V |

#### Afschakeling

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Responstijd bij openen | 10 ms |
|------------------------|-------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Uitrusting

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Motorbediening optioneel | Ja |
|--------------------------|----|

#### Functies

|              |            |
|--------------|------------|
| Afschakelaar | Schakelaar |
|--------------|------------|

#### Vermogen

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Vermogensverlies per pool bij In | 56,30 W   |
| Totaal vermogensverlies onder IN | 168,90 W  |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 | 1053000 W |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

#### Deksel, deur

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP4X |
|----------------------|------|