




HAB406

Otočný vypínač 4P In=63 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21	63 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A	63 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	63 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A	63 A

Architektura

Typ pólu	4P
----------	----

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	63 A
---	------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Krátká otočná rukojeť
-----------------------	-----------------------

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A	40 A
--	------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B	40 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3	1,50 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	1,26 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	1,26 kA

Připojení

Průřez plného vodiče	16 mm ²
----------------------	--------------------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
Provozní napětí AC	380 - 415 V

Výkon

Ztrátový výkon na pól	2,40 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	9,60 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	41000 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23	28000 W

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2 - 2,2 Nm
----------------------------	------------

Vybavení

Motorový pohon volitelný	Ne
Počet pomocných kontaktů jako měnič	0
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací	0
Počet pomocných kontaktů jako spojovací	0

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Funkce

Reverzní spínač	Ne
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutí	Ne
Provedení jako hlavní vypínač	Ano
Provedení jako spínač pro údržbu/opravy	Ano
Provedení jako bezpečnostní spínač	Ano
Verze jako kompaktní odpojovač	Ano

Kapacita

Počet modulů	3,42
--------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

