



HW4W310FS

## ACB HW4 1000A 3P Rozłącznik powietrzny stacyjny

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1000 A |
|-----------------|--------|

#### Architektura

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów            | 3           |
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |

#### Napięcie

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$    | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$ | 12000 V |

#### Prąd elektryczny

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany $I_{cw} t=1$ S 220 - 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3 | 85 kA |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany $I_{cw} t=1$ S 380 - 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3 | 85 kA |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |