



G003019001

**Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend cremeweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Abmessungen**

Höhe	120 mm
Breite	50 mm
Tiefe	54 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

**Architektur**

Polanzahl	2
-----------	---

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abbildungen | Zeichnungen**

