




TE332



Indicateur de consommations KNX avec 3 tores

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Architecture

Système bus	KNX
-------------	-----

Connectivité

Avec système bus Powernet	Non
---------------------------	-----

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	15 mA
--	-------

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Textes

Borne	Avec borne de raccordement pour sonde de température extérieure Avec borne de raccordement pour entrée télécommunications (pour la France uniquement) Avec borne de raccordement pour entrée tarifaire (heures creuses / heures pleines) Avec borne de raccordement secteur Avec 2 bornes de raccordement des phases de référence pour canal de comptage 2 et 3 3x bornes de raccordement pour transformateur de courant
-------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----