



ESC426S

**Contattore silenzioso 25 A 230 V AC 4NC 2 moduli DIN**

**Caratteristiche tecniche**

**Connessione**

Tipo di contatto	4NC
------------------	-----

**Corrente**

Corrente nominale	25 A
Corrente nominale ammissibile in AC3	25 A

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	440 V
Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tensione di comando AC	230 - 230 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Uso**

Categoria d'impiego	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

**Durata**

Numero di manovre	100000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

**Potenza**

Potenza dissipata totale	6 W
Assorbimento potenza di spunto	3,20 VA

**Serie**

Altezza	83 mm
Larghezza	35,75 mm
Profondità	60 mm

**Connessione**

Numero di contatti	4
--------------------	---

**Equipaggiamento**

Numero di contatti NA	0
Numero di contatti NC	4
Con interruttore per commutazione manuale	No

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	1,20 - 1,20 Nm
------------------------------	----------------

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----