



ESC426S

Brumfri kontaktor med fyra brytande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 modul.

#### Tekniska egenskaper

##### Anslutning

Anslutningstyp	4NC
----------------	-----

##### Elektrisk ström

Märkström	25 A
Acceptabel märkdriftström vid AC3	25 A

##### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

##### Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	4000 V
Nominell isolationsspänning Ui	440 V
Märkdriftspänning Ue	400 - 400 V
Styrspänning AC	230 - 230 V
Styrspänning DC	0 - 0 V

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 50 °C
------------------	-------------

##### Användning

Driftskategori	AC-7a/AC-7b
----------------	-------------

##### Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

##### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	100000
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	30000

##### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6 W
Absorberad startström	3,20 VA

##### Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	35,75 mm
Djup	60 mm

##### Anslutning

Antal anslutningar	4
--------------------	---

##### Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal NC-kontakter	4
Med brytare för manuell omkoppling	Nej

##### Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1,20 - 1,20 Nm
-----------------------------	----------------

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----