



UDAR125A

Anschlussdose rund für tr- od. nassgepfl. Fußböden mit Oberteil aus Aluminium

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	125 mm
Länge	157 mm
Außendurchmesser	125 mm

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Form

Form	Rund
------	------

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass
--------------	------------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	1

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	1
Anzahl der Gerätebecher	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP44