



ERC240

Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 2NO 40A AC-7a/b

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,90 W
Maksymalna moc pobierana	62,50 VA

Napięcie

Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Liczba styków	2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm ²
Rodzaj styku	2NO

Sprzęt

Liczba styków NC	0
Liczba styków NO	2
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C
Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C

Wymiary

Głębokość	60 mm
Szerokość	54 mm
Wysokość	85 mm

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000

Zastosowanie

Kategoria użycia	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak