



HAB303

Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 3п, 2.5м

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	32 A
Допустимий номінальний струм для AC21	32 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	32 A

Архітектура

Тип полюса	3P
------------	----

Електричний струм

Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	32 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	32 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	32 A

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Електричний струм

Номинальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	1,80 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	1,26 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	1,26 kA

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	0,60 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,80 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	21000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	14000 W

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	2 - 2,2 Nm
--------------------------------	------------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	2,57
-------------------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes